

Série AP

POINTS ESSENTIELS

- Petit et robuste
- Têtes binoculaires avec tubes verticaux ou inclinés à 45°
- Oculaires sécurisés WF10x/20mm
- Grossissements de 10x à 120x
- Statifs à colonne avec et sans éclairage
- Eclairage LED pour une utilisation sans fil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OCULAIRE(S)

- Paire d'oculaires grand champ WF10x/20mm
- Livré avec œilletons

TÊTE

- Tête binoculaire avec tubes verticaux ou inclinés à 45°
- Réglage de la dioptrie sur un tube
- Distance inter pupillaire réglable de 55 à 75 mm

OBJECTIFS

- Les modèles AP-1 et AP-2 sont livrés en standard avec l'objectif 2x monté sur une glissière
- Les modèles AP-7 LED sont livrés avec des objectifs montés sur une tourelle rotative, 1x/3x pour un grossissement total de 10x et 30x avec un champ de vision de 20 à 6.7 mm
- Les modèles AP-8 et AP-8 LED sont livrés avec des objectifs montés sur une tourelle rotative, 2x/4x pour un grossissement total de 20x et 40x avec un champ de vision de 10 à 5 mm
- Toutes les optiques ont un traitement antifongique et antireflet pour un meilleur de la lumière optimal

STATIF

- Statif à colonne avec réglage macrométrique de 40 mm
- Livré avec un disque porte objet noir/blanc et deux valets de fixation, les modèles ayant un éclairage transmis sont aussi livrés avec un disque porte objet transparent en verre

ECLAIRAGE

- Le modèle AP-1 est livré sans éclairage
- Les modèles AP-2 est livré avec un éclairage incident Tungstène 10 W 12 V, transformateur interne
- Le modèle AP-8 est équipé avec un éclairage Tungstène transmis et incident 10 W 12 V et transformateur interne
- Les modèles AP-7-LED et AP-8-LED sont livrés avec un éclairage LED incident et transmis avec 3 batteries rechargeables pour une utilisation maximale de 35 heures. Avec adaptateur / chargeur externe

● AP-8 LED (E50-931)



AP-1	250 (h) x 120 (w) x 170 mm (d) 1.4 kg
AP-2	220 (h) x 120 (w) x 170 mm (d) 2.0 kg
AP-7 LED / AP-8 / AP-8 LED	286 (h) x 120 (w) x 190 mm (d) 2.4 kg


CAMERAS

- Euromex propose une large gamme de caméras industrielles et pour l'enseignement
- La caméra se monte à la place de l'oculaire
- Trouvez nos caméras sur notre site

EMBALLAGE

- Livré avec un câble d'alimentation/adaptateur, un fusible de rechange et un manuel d'utilisation
- Emballé dans un coffret en polystyrène

DIMENSIONS



MODÈLES	Tête verticale	Tête à 45°	Objectif 2x	Objectif 1x/3x	Objectif 2x/4x	Eclairage transmis Tungstène	Eclairage incident Tungstène	Eclairage transmis LED	Eclairage incident LED
50.890 AP-1	•		•						
50.900 AP-2	•		•				•		
50.926 AP-7 LED		•		•				•	•
50.930 AP-8		•			•	•	•		
50.931 AP-8 LED		•			•			•	•



● AP-1 (E50-890)



● AP-2 (E50-900)



● AP-7 LED (E50-926)



● AP-8 (E50-930)

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

OCULAIRES

- ED.6005** Paire d'oculaires grand champ WF5x/22mm
- ED.6010** Paire d'oculaires grand champ WF10x/20 mm
- ED.6110** Oculaire grand champ WF10x/18 mm avec échelle micrométrique
- ED.6015** Paire d'oculaires grand champ WF15x/16mm
- ED.6020** Paire d'oculaires grand champ WF20x/10mm
- ED.6099** Paire d'ocillon pour oculaire, tube Ø 28 mm

DIVERS

- 50.871** Disque noir et blanc Ø 94 mm
- 50.873** Disque en verre Ø 94 mm
- ED.9956** Disque noir et blanc Ø 60 mm (AP1, 2, 3 et 4)
- 50.882** Lampe de rechange 12 Volt 10 Watt (pour l'éclairage par transmission)
- 50.884** Lampe de rechange 10 Watt 12 Volt pour la série AP
- 50.975** Bloc d'alimentation 100-240 Vac
- AE.1112** Lame porte-objet de 76 x 26 mm avec réticule de 50 mm, 500 divisions, 100 µm par division

CONSOMMABLES

- PB.5245** Papier de nettoyage pour lentilles, 100 pièces
- PB.5274** Alcool isopropyl 99%. Flacon 200 ml
- PB.5275** Kit de nettoyage : liquide de nettoyage, tissu doux, papiers lentilles, pinceau, poire soufflante, bâtonnets ouatés



● Le porte-objet transparent pour l'éclairage par transparence


www.euromex.com